

Armoire standard 8MF2 H x l x p = 1 800 x 600 x 600 implantation:  
série ventilé, monté, soudé IP30



Figure à titre d'exemple

| Version  |  |
|--|--|
| Nom de marque produit  | SIVACON  |
| Désignation du produit   | armoire système standard   |
| Type d'installation  | montage modulaire  |
| Exécution de la surface  | revêtu par poudre  |
| Version du produit / version CEM   | Non  |
| Exécution de l'armoire de distribution / Version PC                      | Non  |
| Exécution de l'armoire de distribution / Version pupitre                 | Non  |
| Classe de protection   |  |
| Indice de protection IP  | IP30   |
| Qualification pour montage   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>pour mesures en pouces</li> </ul> | 10 pouces, 17 pouces, 19 pouces, 21 pouces, 23 pouces, 24 pouces |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>pour mesures métriques</li> </ul> | M8   |
| Compatibilité d'utilisation / pour utilisation en extérieur              | Non  |

## Apparence

|   |            |
|---|------------|
| Référence de couleur RAL                  | RAL 7032   |
| Couleur                                   | gris silex |
| Constituant du produit                    |            |
| • Cadre amovible                          | Non        |
| • Porte avec grille d'aération            | Oui        |
| • Plaque de montage                       | Non        |
| • Porte arrière                           | Non        |
| • Toit incliné                            | Non        |
| • Porte transparente                      | Non        |
| • Plaque de montage à profondeur réglable | Non        |
| Nombre de serrures                        | 1          |
| Nombre de portes                          | 1          |

## Conception mécanique

|   |                |
|---|----------------|
| Hauteur   | 1 800 mm       |
| Largeur   | 600 mm         |
| Profondeur  | 600 mm         |
| Nombre d'unités modulaires de hauteur / pour hauteur d'encastrement | 34             |
| Mode de fixation  | à la verticale |
| Mode de fixation / Montage 19"                                      | Oui            |
| Poids net   | 90 kg          |
| Matériau  | acier          |

## Certificats

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Désignation du matériel |   |
| • selon EN 61346-2      | U |

General Product Approval

other

[Miscellaneous](#)



## Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MF2866-3RB>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MF2866-3RB>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF2866-3RB](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2866-3RB)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>