

Armoire standard 8MF2 H x l x p = 1 800 x 600 x 400 implantation:
série ventilé, monté, soudé IP40



Figure à titre d'exemple

Version	
Nom de marque produit	SIVACON
Désignation du produit	armoire système standard
Type d'installation	montage modulaire
Exécution de la surface	revêtu par poudre
Version du produit / version CEM	Non
Exécution de l'armoire de distribution / Version PC	Non
Exécution de l'armoire de distribution / Version pupitre	Non
Classe de protection	
Indice de protection IP	IP40
Qualification pour montage	
<ul style="list-style-type: none"> pour mesures en pouces 	10 pouces, 17 pouces, 19 pouces, 21 pouces, 23 pouces, 24 pouces
<ul style="list-style-type: none"> pour mesures métriques 	M8
Compatibilité d'utilisation / pour utilisation en extérieur	Non

Apparence

Référence de couleur RAL	RAL 7032
Couleur	gris silex
Constituant du produit	
• Cadre amovible	Non
• Porte avec grille d'aération	Oui
• Plaque de montage	Non
• Porte arrière	Non
• Toit incliné	Non
• Porte transparente	Non
• Plaque de montage à profondeur réglable	Non
Nombre de serrures	1
Nombre de portes	1

Conception mécanique

Hauteur	1 800 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	400 mm
Nombre d'unités modulaires de hauteur / pour hauteur d'encastrement	34
Mode de fixation	à la verticale
Mode de fixation / Montage 19"	Oui
Poids net	85 kg
Matériau	acier

Certificats

Désignation du matériel	
• selon EN 61346-2	U

General Product Approval

other

[Miscellaneous](#)



Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MF2864-4RB>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MF2864-4RB>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2864-4RB

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>