

Armoire standard 8MF2 H x l x p = 2000 x 800 x 800 implantation:  
série non ventilé, monté, soudé IP40



Figure à titre d'exemple

| Version  |  |
|--|--|
| Nom de marque produit  | SIVACON  |
| Désignation du produit   | armoire système standard   |
| Type d'installation  | montage modulaire  |
| Exécution de la surface  | revêtu par poudre  |
| Version du produit / version CEM   | Non  |
| Exécution de l'armoire de distribution / Version PC                        | Non  |
| Exécution de l'armoire de distribution / Version pupitre                   | Non  |
| Classe de protection   |  |
| Indice de protection IP  | IP40   |
| Qualification pour montage   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour mesures en pouces</li> </ul> | 10 pouces, 17 pouces, 19 pouces, 21 pouces, 23 pouces, 24 pouces |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour mesures métriques</li> </ul> | M8   |
| Compatibilité d'utilisation / pour utilisation en extérieur                | Non  |

| Apparence   |   |
|---|---|
| Référence de couleur RAL  | RAL 7032  |
| Couleur   | gris silex  |
| Constituant du produit  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadre amovible</li> <li>• Porte avec grille d'aération</li> <li>• Plaque de montage</li> <li>• Porte arrière</li> <li>• Toit incliné</li> <li>• Porte transparente</li> <li>• Plaque de montage à profondeur réglable</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> </ul> |
| Nombre de serrures  | 1   |
| Nombre de portes  | 1   |

| Conception mécanique  |                |
|---|----------------|
| Hauteur   | 2 000 mm       |
| Largeur   | 800 mm         |
| Profondeur  | 800 mm         |
| Nombre d'unités modulaires de hauteur / pour hauteur d'encastrement | 38             |
| Mode de fixation  | à la verticale |
| Mode de fixation / Montage 19"                                      | Oui            |
| Poids net   | 165 kg         |
| Matériau  | acier          |

| Certificats  |   |
|--|---|
| Désignation du matériel  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• selon EN 61346-2</li> </ul> | U |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | other                         |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                          |                           | <a href="#">Miscellaneous</a> |



[Miscellaneous](#)

### Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MF2088-4R>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MF2088-4R>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF2088-4R](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2088-4R)

**CAX-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>