

SIVACON, régulateur Boîtier vide, selon IEC 62208, IP55, H: 2200 mm, L: 1000 mm, T : 400 mm



### Version

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Nom de marque produit            | SIVACON                 |
| Désignation du produit           | Armoire électrique vide |
| Version du produit               | selon CEI 62208         |
| Exécution de la surface          | thermolaqué             |
| Version du produit / version CEM | Non                     |

### Classe de protection

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Indice de protection IP          | IP55                   |
| Classe de protection du matériel | classe de protection 1 |

### Pertinence

|   |     |
|---|-----|
| Qualification pour montage / pour mesures métriques         | oui |
| <b>Compatibilité d'intégration</b>                          |     |
| • Installation en saillie                                   | Oui |
| • Montage encastré  | Non |
| Compatibilité d'utilisation / pour utilisation en extérieur | Non |

### Apparence

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Référence de couleur RAL | RAL 7035 |
|--------------------------|----------|

|   |                                  |  |                               |
|---|----------------------------------|--|-------------------------------|
| Couleur   | gris clair                       |  |                               |
| <b>Détails sur le produit</b>                               |                                  |  |                               |
| Constituant du produit                                      |                                  |  |                               |
| • Porte avec grille d'aération                              | Non                              |  |                               |
| • Plaque de montage   | Oui                              |  |                               |
| • Porte arrière   | Non                              |  |                               |
| • Porte transparente  | Non                              |  |                               |
| • Plaque de montage à profondeur réglable                   | Oui                              |  |                               |
| Caractéristique produit / du boîtier / Boîtier juxtaposable | Non                              |  |                               |
| <b>Nombre</b>   |                                  |  |                               |
| Nombre de serrures  | 0                                |  |                               |
| Nombre de portes  | 2                                |  |                               |
| <b>Conception mécanique</b>                                 |                                  |  |                               |
| Hauteur   | 2 200 mm                         |  |                               |
| Largeur   | 1 000 mm                         |  |                               |
| Profondeur  | 400 mm                           |  |                               |
| Mode de fixation  |                                  |  |                               |
| • Montage 19"   | Non                              |  |                               |
| • Montage au sol  | Oui                              |  |                               |
| • Montage mural   | Non                              |  |                               |
| Poids net   | 177,9 kg                         |  |                               |
| Matériau  | acier                            |  |                               |
| <b>Certificats</b>  |                                  |  |                               |
| Désignation du matériel                                     |                                  |  |                               |
| • selon EN 61346-2  | U                                |  |                               |
| • selon CEI 81346-2:2009                                    | UC                               |  |                               |
| <b>General Product Approval</b>                             | <b>Declaration of Conformity</b> | <b>Test Certificates</b>                 | <b>other</b>                  |
|   |                                  | <a href="#">Special Test Certificate</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> |



EG-Konf.

#### Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MF1204-3BS5>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MF1204-3BS5>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1204-3BS5](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1204-3BS5)

**CAx-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**  
<http://www.siemens.com/specifications>



