
KERN **KIB-A06**

Voyant signalétique, interface incluse, pour fournir une assistance visuelle pour les pesées avec une plage de tolérance



Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761207066
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Voyant signalétique

Système de mesure

Linéarité	±

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	100×180×300 mm

Fonctions

Protection IP - dispositif complet	-

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-20 °C
Température ambiante [Max]	60 °C
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Homologation

Sigle CE	✓

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	260×650×155 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,2 kg
Poids brut env.	1,8 kg
Poids d’expédition	5,2 kg