



Image semblable

Données de commande **6SL3203-0CD21-0AA0**

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques assignées

Entrée

Nombre de phases	3 CA
Tension réseau	380 ... 480 V

Sortie

Courant assigné	9,0 A
-----------------	-------

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	153,0 mm (6,0 in)
Hauteur	270,0 mm (10,6 in)
Profondeur	70,0 mm (2,8 in)
Indice de protection	IP20 / UL open type
Poids net	3,4 kg (7,5 lb)

Raccordements

Côté réseau

Exécution	borne à vis
-----------	-------------

Côté charge

Exécution	ligne
Sections raccordables	1,50 mm ² (16 AWG)
Longueur de câble	0,46 m (1,51 ft)

Borne PE

Exécution	Goujons M5
-----------	------------

Normes

Conformité aux normes	cURus
-----------------------	-------