

SENTRON, Support pour fusible cylindrique, 10x38 mm, 3 pôles, In : 32 A, CA non : 690 V CC, pour système de jeu de barres 8US 60mm



Version	
Nom de marque produit	SENTRON
Désignation du produit	Supports pour fusibles cylindriques
Version du produit	pour système de jeu de barres 8US 60mm
Caractéristiques techniques générales	
Nombre de pôles	3
Taille du cartouche-fusible	10x38 mm
Tension d'alimentation	
Courant / pour CA / Valeur assignée	32 A
Tension d'emploi	690 V
• pour CA / Valeur assignée	
Indice de protection IP	IP20
Conception mécanique	
Hauteur	200 mm
Largeur	27 mm
Profondeur	79 mm
Certificats	

Désignation du matériel

- selon EN 61346-2
- selon CEI 81346-2:2009

F

Contrôleur

General Product Approval

Declaration of Conformity



Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NW7431>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NW7431>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7431](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7431)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>





