

Données de commande

6SE6400-3CC02-6BB3



Image semblable

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques assignées

Entrée

Nombre de phases	1 CA
Tension réseau	200 ... 240 V

Sortie

Courant assigné	22,8 A
-----------------	--------

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	150,0 mm (5,9 in)
Hauteur	213,0 mm (8,4 in)
Profondeur	50,0 mm (2,0 in)
Indice de protection	IP20 / UL open type
Poids net	2,2 kg (4,8 lb)

Raccordements

Côté réseau

Exécution	borne à vis
Sections raccordables	1,50 ... 6,00 mm ² (16 ... 10 AWG)

Côté charge

Exécution	Pigtail
Sections raccordables	2,50 mm ² (14 AWG)
Longueur de câble	0,46 m (1,51 ft)

Borne PE

Exécution	Goujon M5
-----------	-----------

Normes

Conformité aux normes	cURus
-----------------------	-------