

Cartouche fusible SITOR, avec contacts à couteau fendus NH1, In: 40A, gR, Un AC: 1 000 V, Un CC: 600V, indicateur frontal



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Cartouche fusible SITOR
Version du produit	avec contacts à couteau fendus
Type de l'indicateur	indicateur frontal
Type du contact	avec languettes de vissage, argenté
Type de la cartouche-fusible	SITOR, forme NH
Caractéristiques techniques générales	
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH1
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	gR
Tension d'alimentation	
Type de tension	AC/DC
Courant / pour CA / Valeur assignée	40 A
Tension d'alimentation	
• pour CA / Valeur assignée	1 000 V
• pour CC	600 V
Dissipation	
Puissance dissipée [W]	13 W

Puissance dissipée [W]	13 W
<ul style="list-style-type: none"> <li>pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle</li> </ul>	

### Détails sur le produit

Description du produit	pas de détrompage de taille
------------------------	-----------------------------

### Conception mécanique

Position de montage	indifférent, de préférence vertical
---------------------	-------------------------------------

### Conditions environnementales

Température ambiante	-20 ... +50 °C
Catégorie d'environnement	-20 à +50 avec 95% d'humidité relative

### Certificats

Désignation du matériel	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>selon EN 61346-2</li> <li>selon CEI 81346-2:2009</li> </ul>	Contrôleur

### Declaration of Conformity



### Autres informations

#### Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NE3202-0MK>

#### Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NE3202-0MK>

#### Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE3202-0MK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE3202-0MK)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Typ	Maße													
	A	B	D	E	F	H	J	K	L	M	N	R	s	
3NE32-0MK	52	52	79,4	106,6	26	25	11	18	137	15,7	12,5	22,3	6	
3NE32-0MK08	52	52	79,4	106,6	26	25	11	18	137	15,7	12,5	22,3	6	
3NE53-0MK06	60	60	137	165,5	30	32	11	21,5	196	15,8	12,8	22,1	6	