



Image semblable

Données de commande

6SL3201-0BE21-8AA0

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques assignées

Puissance assignée Pdb 0,375 kW

Puissance assignée max. 7,50 kW

Caract. tech. générales

Résistance 75 Ω

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP20 / UL open type

Poids net 2,73 kg (6,02 lb)

Largeur 175,0 mm (6,89 in)

Hauteur 345,0 mm (13,58 in)

Profondeur 100,0 mm (3,94 in)

Raccordements

Raccordement d'énergie

Exécution Bloc de jonction

Sections raccordables 2,50 mm²

Borne PE

Exécution Oui

Exécution sur le boîtier Vis M4

Interrupteur thermostatique

Exécution Contact NF

Sections raccordables 2,50 mm²