

Socle pour fusibles NH taille 2xL 400A 1500V pour installations photovoltaïques



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Système de fusibles NH
Type de filetage / de la vis de raccordement	M10
Version du produit	Socles NH 3NH
Caractéristiques techniques générales	
Nombre de pôles	1
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH2XL
Tension d'alimentation	
Courant / pour CA / Valeur assignée	400 A
Tension d'alimentation	
• pour CC	1 500 V
Électricité	
courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 40 Cel	368 A
Détails sur le produit	
Constituant du produit / Dispositif de rabattage	Oui

Pouvoir de coupure courant de court-circuit limite (Icu)	
<ul style="list-style-type: none"> • pour CC / Valeur assignée 	25 kA

Liens

Couple de serrage / pour bornes a vis	20 N·m
Type du raccordement électrique	pour montage sur plaque de montage
<ul style="list-style-type: none"> • pour circuit principal 	bornes à plage

Conception mécanique

Hauteur	341 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	144 mm
Mode de fixation	montage fixe
Mode de fixation	
<ul style="list-style-type: none"> • Montage chevauchant 	Non
Poids net	1 729 g

Certificats

Désignation du matériel	
<ul style="list-style-type: none"> • selon EN 61346-2 • selon CEI 81346-2:2009 	F Contrôleur

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NH7361-4>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NH7361-4>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7361-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>