



Image semblable

Données de commande **6SL3203-0CD25-3AA0**

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques assignées

Entrée

Nombre de phases	3 CA
Tension réseau	380 ... 480 V

Sortie

Courant assigné	63,0 A
-----------------	--------

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	275,0 mm (10,8 in)
Hauteur	455,0 mm (17,9 in)
Profondeur	84,0 mm (3,3 in)
Indice de protection	IP20 / UL open type
Poids net	13,0 kg (28,7 lb)

Raccordements

Côté réseau

Exécution	borne à vis
-----------	-------------

Côté charge

Exécution	ligne
Sections raccordables	16,00 mm ² (6 AWG)
Longueur de câble	0,70 m (2,30 ft)

Borne PE

Exécution	Vis M8
-----------	--------

Normes

Conformité aux normes	cURus
-----------------------	-------