

contacteur, 3 pôles, 1200A/AC-1 Contacts principaux 3 NO Contacts auxiliaires 3 NO + 2 NF, actionnement CA 220-240 V CA 50/60Hz

| | |
|---|------------------|
| Indice de protection IP face avant | IP00 |
| Désignation du matériel selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750 | K |
| Désignation du matériel selon CEI 81346-2:2009 | Q |
| Désignation du matériel selon EN 61346-2 | Q |
| Nombre de pôles pour circuit principal | 3 |
| Nombre de contacts NO pour contacts principaux | 3 |
| Nombre de contacts NF pour contacts principaux | 0 |
| Courant d'emploi | |
| <ul style="list-style-type: none"> pour AC-1 pour 400 V <ul style="list-style-type: none"> — pour température ambiante 40 °C Valeur assignée pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée | 1 200 A 700 A |
| Puissance d'emploi | |
| <ul style="list-style-type: none"> pour AC-1 pour 400 V Valeur assignée pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée | 655 kW 370 kW |
| Type de tension de la tension d'alimentation de commande | AC |
| Tension d'alimentation de commande pour CA | |
| <ul style="list-style-type: none"> pour 50 Hz Valeur assignée | 240 ... 208 V |
| Fréquence de la tension d'alimentation de commande | |
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Valeur assignée 2 Valeur assignée | 50 Hz 50 Hz |
| Exécution de la commande du mécanisme de commande | conventionnel |
| Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires | 2 |
| <ul style="list-style-type: none"> à commutation instantanée à commutation retardée | 2 0 |
| Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires | 2 |
| <ul style="list-style-type: none"> à commutation instantanée à commutation anticipée | 2 0 |
| Repère et lettre caractéristique pour contacts | 22 |
| Mode de fixation | fixation par vis |
| <ul style="list-style-type: none"> Montage en série | Oui |
| Hauteur | 272 mm |
| Largeur | 266 mm |

| | |
|---|--|
| Profondeur | 225,5 mm |
| Type du raccordement électrique | |
| <ul style="list-style-type: none"> • pour circuit principal • pour circuits auxiliaire et de commande | <ul style="list-style-type: none"> raccordement à vis raccordement à vis |

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TK1832-0AM7>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK1832-0AM7>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TK1832-0AM7>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK1832-0AM7&lang=en

Courbe caractéristique: Comportement au déclenchement, I²t, Courant coupé limité

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK1832-0AM7/char>

Caractéristiques diverses (par ex. durée de vie électrique, fréquence de commutation)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TK1832-0AM7&objecttype=14&gridview=view1>

dernière modification :

12-09-2019