

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG

ENDURA STYLE WALL | Luminaires LED fins à haut rendement lumineux et capteur en option



DOMAINES D'APPLICATION

- Extérieur
- Éclairage d'entrée
- Façades de bâtiments

AVANTAGES PRODUITS

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Garantie de 5 ans
- Installation facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels
- Type de protection : IP44
- Corps en fonte d'aluminium
- Boîtier disponible en deux couleurs
- Disponible avec et sans détecteur de mouvement



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

Puissance nominale	12,20 W
Mode d'opération	Mains voltage
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	>80
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Flux lumineux	740 lm

Dimensions & poids



Longueur	168,0 mm
Largeur	100,0 mm
Hauteur	273,0 mm
Poids du produit	1300,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminum
Housing color	Dark gray
Couleur du produit	Dark gray
Matériau de fermeture	Glass

Température

Plage de température ambiante	-20...40 °C
--------------------------------------	-------------

Durée de vie

Durée de vie	30000 h
---------------------	---------

Donnée produit supplémentaire

Montage	Surface
Emplacement montage	Wall

Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Terminal

Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP44

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075033238	ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG	Carton de regroupement 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	38.15 dm ³	6879,00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.