



Adaptateur de charge USB, 2 ports



Mode d'emploi

31813

Paramètres de base

Poids	65 g
Dimensions	45 x 26 x 89 mm
Entrée	100-240 V CA 50/60 Hz
Sortie	5 V 4 A au total Type-C™ 5 V/3 A max. Port USB 5 V/2,4 A max.
Température de fonctionnement	-10 ~ 35 °C
Certification	CE

Méthode de charge

1. Branchez la fiche dans une prise secteur 100-240 V. Le chargeur secteur USB ednet (31813) est prêt à l'emploi.
2. Le chargeur comporte des sorties USB C et USB A pour brancher un câble de chargement. Il fournit une alimentation maximale de 5 V CC/4 A et peut charger deux appareils en même temps.

Compatibilité

Il est compatible avec iPad®/iPhone®, smartphones/tablettes Android ou PC, enceintes portables, caméras, etc.

* Tous les noms de marques et les logos mentionnés dans ce manuel sont des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Contenu de l'emballage

- 1 appareil principal
- 1 mode d'emploi

Entretien

Respectez les consignes suivantes pour prolonger la durée de vie de l'appareil :

- Gardez-le au sec et à l'abri de l'humidité et des produits corrosifs.
- Ne démontez pas l'appareil.
- Ne le rangez pas dans un environnement trop chaud ou trop froid.
- Ne le soumettez pas à des chocs et ne le faites pas tomber.

Tous les appareils ont été testés et vérifiés. En cas de surchauffe, de déformation, de bris ou d'autres anomalies, cessez de l'utiliser et contactez un représentant commercial de notre entreprise.

Symboles utilisés : Usage intérieur uniquement



Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la déclaration de conformité. Si la déclaration de conformité est manquante, vous pouvez la demander par post à l'adresse du fabricant ci-dessous:

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany

