

Série W
WQV 10/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**Klippon® Connect avec technologie de
raccordement à étrier**

La fiabilité élevée et la variété de conceptions des blocs de jonction avec raccordement à étrier facilitent la planification et optimisent la sécurité de fonctionnement. Klippon® Connect est une solution éprouvée qui répond à différentes exigences.

Informations générales de commande

Type	WQV 10/5
Référence	2091130000
Version	Série W, Connexion transversale®, pour bornes, Nombre de pôles: 5
GTIN (EAN)	4008190215903
Cdt.	20 pièce(s)

Série W
WQV 10/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	7,55 mm	Largeur (pouces)	0,297 inch
Hauteur	46,6 mm	Hauteur (pouces)	1,835 inch
Profondeur	18 mm	Profondeur (pouces)	0,709 inch
Poids net	9,676 g		

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C
Température d'utilisation permanente, max.	130 °C		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	Vissé
------------------	-------

Caractéristiques des matériaux

Matériau	PA 66	Couleur	jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	pour bornes	Couple de serrage (connecteur transversal)	0,5...1 Nm
---------	-------------	--	------------

Caractéristiques nominales

Courant nominal	63 A
-----------------	------

Connexions transversales

Nombre des blocs de jonction pontés	5	Plage de couple de serrage vis de fixation	0,5...1,0 Nm
-------------------------------------	---	--	--------------

Dimensions

Pas en mm (P)	9,9 mm
---------------	--------

Classifications

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Fiche de données**Série W**
WQV 10/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Documentation utilisateur	Beipackzettel_WQV.pdf
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP