



**Parafoudres débrochables, 3p+N, 335VAC, 20kA**

**Référence** SPCT2-335-3+NPE  
**N° de catalogue** 167622  
**Alternate Catalog** SPCT2-335-3NPE  
**No.**

**Gamme de livraison**

Produits		Parafoudres
Domaine d'utilisation		Bâtiments résidentiels Bâtiments non résidentiels Espaces libres

**Caractéristiques techniques ETIM 7.0**

Protection par mise à la terre, contre la foudre et contre les surtensions (EG000021) / Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique (EC000941)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation, appareil de protection / Parafoudre (protection intérieure contre la foudre) / Parasurtenseur pour système d'alimentation (ecl@ss10.0.1-27-13-08-05 [ACN278011])		
forme de réseau CC		non
forme de réseau IT		oui
forme de réseau TN		oui
forme de réseau TN-C		non
forme de réseau TN-C-S		oui
forme de réseau TN-S		oui
forme de réseau TT		oui
autre forme de réseau		oui
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)		3
courant de décharge nominal (8/20)	kA	20
tension nominale CA	V	335
tension nominale CC	V	0
résistance de court-circuit (IscCR)	kA	0
tension continue la plus élevée CA	V	335
courant de choc de décharge max. (8/20)	kA	40
tension continue la plus élevée CC	V	0
mode de pose		profilé chapeau 35 mm
taille		4 TE
tension PV max.	V	0
niveau de protection	kV	1.6
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)	mm <sup>2</sup>	25
section de conducteur flexible max. (fil fin)	mm <sup>2</sup>	35
niveau de protection L-N	kV	0
niveau de protection N-PE	kV	0
avec contact de signalisation à distance		non
fusible auxiliaire intégré		non
signalisation au niveau de l'appareil		optique
classe d'essai type 2		oui
indice de protection (IP)		IP20