



**Barres EV, 1phase, 6PE, 63A pour PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM**

**Référence** EVG-1PHAS/6MODUL  
**N° de catalogue** 215638

Illustration non contractuelle

## Gamme de livraison

Fonction de base		barres de pontage
Fonction de base équipements complémentaires		Barres de raccordement pour disjoncteur modulaire Barres de raccordement pour bloc différentiel Barres de raccordement pour disjoncteur différentiel
Type de barre		monophasé
Gamme		EVG

## Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Peigne de raccordement (EC000215)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Barre de phase (ecI@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
nombre de phases			1
nombre de pôles			1
adapté au nombre d'appareils			6
dimension du pas		mm	0
section transversale		mm <sup>2</sup>	10
longueur		mm	104
nombre d'unités de partition			6
courant permanent nominal (Iu)		A	63
finition du raccordement électrique			fourche
isolé			oui
tension nominale de tenue aux chocs		kV	4
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq		kA	25
tension de fonctionnement nominale max. Ue		V	500
courant nominal de courte durée admissible Icw		kA	0
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N			non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire			non