



Interrupteur-sectionneur, 240 V, 40A, 4p

Référence IS-40/4
N° de catalogue 276273
Alternate Catalog No. IS-40/4

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Fonction de base			Sectionneurs principaux
Nombre de pôles			4
Application			Appareillage électrique pour le tertiaire de pointe et l'industrie
Courant assigné	I_n	A	40
Gamme			IS
Schéma			

Caractéristiques techniques

Electriques

Conformité aux normes			EN 45545-2; IEC 61373
-----------------------	--	--	-----------------------

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	I_n	A	40
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P_{vid}	W	1.9
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	P_{vid}	W	2.8
Puissance dissipée statique, dépendante du courant	P_{vs}	W	0
Pouvoir d'émission de puissance dissipée	P_{ve}	W	0
Température d'emploi min.		°C	-5
Température d'emploi max.		°C	40

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Commutateur (EC001545)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareil modulaire pour tableau modulaire / Interrupteur principal pour tableau modulaire (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])			
fonction de commutation			autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture			4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture			4
nombre de contacts en tant qu'inverseurs			0
nombre de pôles			4
calibre/courant nominal assigné (I_n)		A	40
tension assignée (U_e)		V	240
tension assignée min.		V	240
pouvoir de coupure nominal		kA	12.5
résistance de court-circuit (I_{cw})		kA	2
type de tension			AC
déconnexion forcée (selon DIN VDE 0113)			non
avec voyant indicateur			non
couleur de la calotte			
source lumineuse			

culot de lampe		
puissance de la lampe max.	W	0
largeur en nombre de modules		4
profondeur d'encastrement	mm	69.5
indice de protection (IP)		IP40

Encombres

