




## Fiche technique | Numéro d'article: 2116-1301

Borne de passage pour 3 conducteurs; avec levier et Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm<sup>2</sup>; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®



[www.wago.com/2116-1301](http://www.wago.com/2116-1301)



### Données

### Données électriques

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	8 kV
Courant	76 A
Courant de référence 2	90 A
Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

## Données de raccordement

Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Push-in Lever de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Section nominale :	16 mm <sup>2</sup>
Conducteur rigide	0,5 ... 16 mm <sup>2</sup> / 20 ... 6 AWG
Conducteur rigide, enfichage direct	2,5 ... 16 mm <sup>2</sup> / 14 ... 6 AWG
Conducteur souple	0,5 ... 25 mm <sup>2</sup> / 20 ... 4 AWG
conducteur souple avec embout d'extrémité, directement enfichable à partir de	2,5 mm <sup>2</sup> / 14 AWG
Longueur de dénudage	18 ... 20 mm / 0.71 ... 0.79 inch
Type d'actionnement 2	Push-in Outil de manipulation
Nombre total des points de serrage	3
Nombre total des potentiels	1
nombre des niveaux	1
Type de câblage	câblage frontal

## Données géométriques

Largeur	12 mm / 0.472 inch
Profondeur à partir du niveau supérieur du rail	36,9 mm / 1.453 inch
Profondeur	113,5 mm / 4.469 inch

## Données mécaniques

Mode de construction	type horizontal
Type de montage	Rail 35
Niveau de marquage	Marquage central/latéral

## Données du matériau

Couleur	gris
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Poids	40.303 g

## Dates commerciales

Type d'emballage	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143746045
Customs Tariff No.	85369010000

## Autorisations / certificats

### Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL 7675
	CSA DEKRA Certification B.V.	70175104
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	71-103140

### Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	cURus Underwriters Laboratories Inc.	E45172

## Produits correspondants

### End plate

	N° art.: 2116-1391 Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; pour bornes à 3 conducteurs	<a href="http://www.wago.com/2116-1391">www.wago.com/2116-1391</a>
	N° art.: 2116-1392 Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; pour bornes à 3 conducteurs	<a href="http://www.wago.com/2116-1392">www.wago.com/2116-1392</a>

### check

	N° art.: 2009-174 Adaptateur de test; pour fiche de test Ø 4 mm; pour tester les bornes sur rail TOPJOB®S	<a href="http://www.wago.com/2009-174">www.wago.com/2009-174</a>
	N° art.: 2009-182 Prise de test; pour max. 2,5 mm <sup>2</sup> ; pour le raccordement sans outil des conducteurs de contrôle individuels de 0,08	<a href="http://www.wago.com/2009-182">www.wago.com/2009-182</a>
	N° art.: 2016-511 Connecteur modulaire TOPJOB® S; modulaires; pour fentes de pontage; 1 pôle	<a href="http://www.wago.com/2016-511">www.wago.com/2016-511</a>
	N° art.: 2016-549 Module vide; modulaires; pour sauter p.ex. des bornes pontées	<a href="http://www.wago.com/2016-549">www.wago.com/2016-549</a>

### General accessories

N° art.: 2016-100



Couverture protectrice des doigts; sert de protection contre le contact accidentel des points de serrage sans condu

[www.wago.com/2016-100](http://www.wago.com/2016-100)

#### tools



**N° art.: 210-721**

Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 3, lame (5,5 x 0,8) mm

[www.wago.com/210-721](http://www.wago.com/210-721)

#### Marking accessories



**N° art.: 2009-110**

Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-110](http://www.wago.com/2009-110)



**N° art.: 2009-115**

WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-115](http://www.wago.com/2009-115)



**N° art.: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-115/000-002](http://www.wago.com/2009-115/000-002)



**N° art.: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-115/000-006](http://www.wago.com/2009-115/000-006)



**N° art.: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-115/000-007](http://www.wago.com/2009-115/000-007)



**N° art.: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-115/000-012](http://www.wago.com/2009-115/000-012)



**N° art.: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-115/000-017](http://www.wago.com/2009-115/000-017)



**N° art.: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-115/000-023](http://www.wago.com/2009-115/000-023)



**N° art.: 2009-115/000-024**

WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-115/000-024](http://www.wago.com/2009-115/000-024)



**N° art.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-145](http://www.wago.com/2009-145)



**N° art.: 2009-145/000-002**

Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-145/000-002](http://www.wago.com/2009-145/000-002)



**N° art.: 2009-145/000-005**

Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM

[www.wago.com/2009-145/000-005](http://www.wago.com/2009-145/000-005)



**N° art.: 2009-145/000-006**

Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-145/000-006](http://www.wago.com/2009-145/000-006)

	<p><b>N° art.: 2009-145/000-007</b>                  Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM</p>	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a>
	<p><b>N° art.: 2009-145/000-012</b>                  Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a>
	<p><b>N° art.: 2009-145/000-023</b>                  Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a>
	<p><b>N° art.: 2009-145/000-024</b>                  Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a>
	<p><b>N° art.: 2009-191</b>                  Porte-étiquettes de groupe</p>	<a href="http://www.wago.com/2009-191">www.wago.com/2009-191</a>
	<p><b>N° art.: 2009-192</b>                  Porte-étiquettes de groupe</p>	<a href="http://www.wago.com/2009-192">www.wago.com/2009-192</a>
	<p><b>N° art.: 2009-193</b>                  Porte-étiquettes de groupe</p>	<a href="http://www.wago.com/2009-193">www.wago.com/2009-193</a>
	<p><b>N° art.: 2009-198</b>                  Adaptateur</p>	<a href="http://www.wago.com/2009-198">www.wago.com/2009-198</a>
	<p><b>N° art.: 248-501</b>                  Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-002</b>                  Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-005</b>                  Carte de repérage mini WSB; en carte; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-006</b>                  Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-007</b>                  Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-012</b>                  Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-017</b>                  Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-017">www.wago.com/248-501/000-017</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-023</b>                  Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-023">www.wago.com/248-501/000-023</a>

	<b>N° art.: 248-501/000-024</b> Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-024">www.wago.com/248-501/000-024</a>
	<b>N° art.: 793-501</b> Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>
	<b>N° art.: 793-501/000-002</b> Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a>
	<b>N° art.: 793-501/000-005</b> Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-005">www.wago.com/793-501/000-005</a>
	<b>N° art.: 793-501/000-006</b> Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-006">www.wago.com/793-501/000-006</a>
	<b>N° art.: 793-501/000-007</b> Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-007">www.wago.com/793-501/000-007</a>
	<b>N° art.: 793-501/000-012</b> Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-012">www.wago.com/793-501/000-012</a>
	<b>N° art.: 793-501/000-017</b> Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-017">www.wago.com/793-501/000-017</a>
	<b>N° art.: 793-501/000-023</b> Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-023">www.wago.com/793-501/000-023</a>
	<b>N° art.: 793-501/000-024</b> Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-024">www.wago.com/793-501/000-024</a>
	<b>N° art.: 793-5501</b> Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-5501">www.wago.com/793-5501</a>
	<b>N° art.: 793-5501/000-002</b> Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-002">www.wago.com/793-5501/000-002</a>
	<b>N° art.: 793-5501/000-005</b> Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-005">www.wago.com/793-5501/000-005</a>
	<b>N° art.: 793-5501/000-006</b> Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-006">www.wago.com/793-5501/000-006</a>
	<b>N° art.: 793-5501/000-007</b> Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-007">www.wago.com/793-5501/000-007</a>



**N° art.: 793-5501/000-012**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**N° art.: 793-5501/000-017**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



**N° art.: 793-5501/000-023**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



**N° art.: 793-5501/000-024**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)

#### ferrule



**N° art.: 216-210**  
Embout d'extrémité; embout pour 16 mm<sup>2</sup> / AWG 6; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

[www.wago.com/216-210](http://www.wago.com/216-210)



**N° art.: 216-284**  
Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

[www.wago.com/216-284](http://www.wago.com/216-284)



**N° art.: 216-286**  
Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

[www.wago.com/216-286](http://www.wago.com/216-286)



**N° art.: 216-287**  
Embout d'extrémité; embout pour 4 mm<sup>2</sup> / AWG 12; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

[www.wago.com/216-287](http://www.wago.com/216-287)



**N° art.: 216-288**  
Embout d'extrémité; embout pour 6 mm<sup>2</sup> / AWG 10; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

[www.wago.com/216-288](http://www.wago.com/216-288)



**N° art.: 216-289**  
Embout d'extrémité; embout pour 10 mm<sup>2</sup> / AWG 8; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

[www.wago.com/216-289](http://www.wago.com/216-289)

#### Carrier rail



**N° art.: 210-112**  
Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 25 mm; pas des trous 36 mm

[www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)



**N° art.: 210-113**  
Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715

[www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)



**N° art.: 210-114**  
Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715

[www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)



**N° art.: 210-115**  
Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 18 mm; pas des trous 25 mm

[www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)



**N° art.: 210-118**  
Rail acier; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715

[www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)



**N° art.: 210-196**  
Rail aluminium; 35 x 8,2; épaisseur 1,6 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715

[www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)

	<b>N° art.: 210-197</b> Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a>
	<b>N° art.: 210-198</b> Rail en cuivre; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a>
<b>Jumper</b>		
	<b>N° art.: 2016-402</b> Peigne de pontage; isolé; 2 raccords; Courant nominal 76 A	<a href="http://www.wago.com/2016-402">www.wago.com/2016-402</a>
	<b>N° art.: 2016-403</b> Peigne de pontage; isolé; 3 raccords; Courant nominal 76 A	<a href="http://www.wago.com/2016-403">www.wago.com/2016-403</a>
	<b>N° art.: 2016-404</b> Peigne de pontage; isolé; 4 raccords; Courant nominal 76 A	<a href="http://www.wago.com/2016-404">www.wago.com/2016-404</a>
	<b>N° art.: 2016-405</b> Peigne de pontage; isolé; 5 raccords; Courant nominal 76 A	<a href="http://www.wago.com/2016-405">www.wago.com/2016-405</a>
	<b>N° art.: 2016-405/011-000</b> Contact de pontage en étoile; isolé; 3 pôles (1-3-5); IN = IN borne	<a href="http://www.wago.com/2016-405/011-000">www.wago.com/2016-405/011-000</a>
	<b>N° art.: 2016-433</b> Peigne de pontage; isolé; de 1 à 3; Courant nominal 76 A	<a href="http://www.wago.com/2016-433">www.wago.com/2016-433</a>
	<b>N° art.: 2016-434</b> Peigne de pontage; isolé; de 1 à 4; Courant nominal 76 A	<a href="http://www.wago.com/2016-434">www.wago.com/2016-434</a>
	<b>N° art.: 2016-435</b> Peigne de pontage; isolé; de 1 à 5; Courant nominal 76 A	<a href="http://www.wago.com/2016-435">www.wago.com/2016-435</a>
	<b>N° art.: 2016-499</b> Contact de pontage réducteur; isolé; de 16/10 mm <sup>2</sup> à 10/6/4/2,5 mm <sup>2</sup> ; Courant nominal 57 A	<a href="http://www.wago.com/2016-499">www.wago.com/2016-499</a>
	<b>N° art.: 210-123</b> Chaîne de pontage en fil; isolé; 50 raccords	<a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>
	<b>N° art.: 285-430</b> Contact de pontage réducteur; isolé; de 285-13x sur bornes TOPJOB®S des séries 2010 et 2016; Courant nominal 90 A	<a href="http://www.wago.com/285-430">www.wago.com/285-430</a>

**Protective Warning Marker**

	<b>N° art.: 2016-115</b> Obtrateur de protection avec signalisation de danger; avec signalisation de danger; pour 5 bornes	<a href="http://www.wago.com/2016-115">www.wago.com/2016-115</a>
--	---	--

**Téléchargements****Documentation****Bid Text**

2116-1301

Aug 15, 2018

DOCX  
15,1 kB

Téléchargement



**smartDATA**

**CAD data**

3D Download 2116-1301

URL

Téléchargement

---

Sous réserve de modifications.