




Fiche technique | Numéro d'article: 2204-1207

Borne de protection pour 2 conducteurs; avec poussoir; 4 mm<sup>2</sup>; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®



[www.wago.com/2204-1207](http://www.wago.com/2204-1207)



Données

Données de raccordement

Technique de connexion

Push-in CAGE CLAMP®



Type d'actionnement	Push-in Poussoir Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Section nominale :	4 mm <sup>2</sup>
Conducteur rigide	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup> / 20 ... 10 AWG
Conducteur rigide, enfichage direct	1 ... 6 mm <sup>2</sup> / 14 ... 10 AWG
Conducteur souple	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup> / 20 ... 10 AWG
conducteur souple avec embout d'extrémité, directement enfichable à partir de	0,75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG
Longueur de dénudage	11 ... 13 mm / 0.43 ... 0.51 inch
Nombre total des points de serrage	2
Nombre total des potentiels	1
nombre des niveaux	1
Type de câblage	câblage frontal

### Données géométriques

Largeur	6,2 mm / 0.244 inch
Profondeur à partir du niveau supérieur du rail	32,9 mm / 1.295 inch
Profondeur	52,3 mm / 2.059 inch

### Données mécaniques

Mode de construction	type horizontal
Type de montage	Rail 35
Niveau de marquage	Marquage central/latéral

### Données du matériau

Couleur	vert-jaune
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Poids	12.259 g

### Dates commerciales

Type d'emballage	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143711456
Customs Tariff No.	85369010000

### Autorisations / certificats

#### Ex-approbations

Logo	Approbation	Nom du certificat
	AEx	4788360975


Underwriters Laboratories Inc.




IECEX  
Physikalisch Technische Bundesanstalt

IECEX PTB 18.00 13U (Ex eb IIC Gb and Ex eb I Mb)

## Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL 7666
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	71-102877

## Approbations UL



Logo	Approbation	Nom du certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	4788360975
















## Produits correspondants

















## End plate

	N° art.: 2004-1291 Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm	<a href="http://www.wago.com/2004-1291">www.wago.com/2004-1291</a>
	N° art.: 2004-1292 Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm	<a href="http://www.wago.com/2004-1292">www.wago.com/2004-1292</a>
	N° art.: 2004-1293 Séparateur; épaisseur 2 mm; en saillie	<a href="http://www.wago.com/2004-1293">www.wago.com/2004-1293</a>
	N° art.: 2004-1294 Séparateur; épaisseur 2 mm; en saillie	<a href="http://www.wago.com/2004-1294">www.wago.com/2004-1294</a>

## Marking accessories

	N° art.: 2009-110 Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>
	N° art.: 2009-115 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>

	<b>N° art.: 2009-115/000-002</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-006</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-007</b> WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-012</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-017</b> WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-023</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-024</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a>
	<b>N° art.: 2009-135</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-135">www.wago.com/2009-135</a>
	<b>N° art.: 2009-145</b> Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>
	<b>N° art.: 2009-145/000-002</b> Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a>
	<b>N° art.: 2009-145/000-005</b> Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a>
	<b>N° art.: 2009-145/000-006</b> Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a>
	<b>N° art.: 2009-145/000-007</b> Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a>
	<b>N° art.: 2009-145/000-012</b> Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a>
	<b>N° art.: 2009-145/000-023</b> Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a>

	<p><b>N° art.: 2009-145/000-024</b> Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a>
	<p><b>N° art.: 2009-191</b> Porte-étiquettes de groupe</p>	<a href="http://www.wago.com/2009-191">www.wago.com/2009-191</a>
	<p><b>N° art.: 2009-192</b> Porte-étiquettes de groupe</p>	<a href="http://www.wago.com/2009-192">www.wago.com/2009-192</a>
	<p><b>N° art.: 2009-193</b> Porte-étiquettes de groupe</p>	<a href="http://www.wago.com/2009-193">www.wago.com/2009-193</a>
	<p><b>N° art.: 2009-198</b> Adaptateur</p>	<a href="http://www.wago.com/2009-198">www.wago.com/2009-198</a>
	<p><b>N° art.: 248-501</b> Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-002</b> Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-005</b> Carte de repérage mini WSB; en carte; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-006</b> Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-007</b> Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-012</b> Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-017</b> Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-017">www.wago.com/248-501/000-017</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-023</b> Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-023">www.wago.com/248-501/000-023</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-024</b> Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-024">www.wago.com/248-501/000-024</a>
	<p><b>N° art.: 793-501</b> Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>
	<p><b>N° art.: 793-501/000-002</b> Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a>



**N° art.: 793-501/000-005**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



**N° art.: 793-501/000-006**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)



**N° art.: 793-501/000-007**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)



**N° art.: 793-501/000-012**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**N° art.: 793-501/000-017**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



**N° art.: 793-501/000-023**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**N° art.: 793-501/000-024**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)



**N° art.: 793-5501**  
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)



**N° art.: 793-5501/000-002**  
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)



**N° art.: 793-5501/000-005**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



**N° art.: 793-5501/000-006**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)



**N° art.: 793-5501/000-007**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)



**N° art.: 793-5501/000-012**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**N° art.: 793-5501/000-017**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



**N° art.: 793-5501/000-023**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



N° art.: 793-5501/000-024

Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)

## tools



N° art.: 210-658

Outil de manipulation, partiellement isolé; Lame (3,5 x 0,5) mm; court; Coudé

[www.wago.com/210-658](http://www.wago.com/210-658)

N° art.: 210-720

Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 2, lame (3,5 x 0,5) mm

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)

## Insulation stop



N° art.: 2004-171

Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm<sup>2</sup>; 5 pièces/bande[www.wago.com/2004-171](http://www.wago.com/2004-171)

N° art.: 2004-172

Réducteur isolant de sécurité; 0,75 - 1 mm<sup>2</sup>; 5 pièces/bande[www.wago.com/2004-172](http://www.wago.com/2004-172)

## check



N° art.: 2004-511

Connecteur modulaire TOPJOB® S; modulaires; pour fentes de pontage; 1 pôle

[www.wago.com/2004-511](http://www.wago.com/2004-511)

N° art.: 2004-549

Module vide; modulaires; pour sauter p.ex. des bornes pontées

[www.wago.com/2004-549](http://www.wago.com/2004-549)

N° art.: 2004-552

Connecteur femelle TOPJOB® S; pour fentes de pontage; 2 pôles

[www.wago.com/2004-552](http://www.wago.com/2004-552)

N° art.: 2004-553

Connecteur femelle TOPJOB® S; pour fentes de pontage; 3 pôles

[www.wago.com/2004-553](http://www.wago.com/2004-553)

N° art.: 2004-554

Connecteur femelle TOPJOB® S; pour fentes de pontage; 4 pôles

[www.wago.com/2004-554](http://www.wago.com/2004-554)

N° art.: 2004-555

Connecteur femelle TOPJOB® S; pour fentes de pontage; 5 pôles

[www.wago.com/2004-555](http://www.wago.com/2004-555)

N° art.: 2009-174

Adaptateur de test; pour fiche de test Ø 4 mm; pour tester les bornes sur rail TOPJOB®S

[www.wago.com/2009-174](http://www.wago.com/2009-174)

N° art.: 2009-182

Prise de test; pour max. 2,5 mm<sup>2</sup>; pour le raccordement sans outil des conducteurs de contrôle individuels de 0,08[www.wago.com/2009-182](http://www.wago.com/2009-182)

## Jumper



N° art.: 2004-402

Peigne de pontage; isolé; 2 raccords; Courant nominal 32 A

[www.wago.com/2004-402](http://www.wago.com/2004-402)

N° art.: 2004-403

Peigne de pontage; isolé; 3 raccords; Courant nominal 32 A




















[www.wago.com/2004-403](http://www.wago.com/2004-403)

N° art.: 2004-404

Peigne de pontage; isolé; 4 raccords; Courant nominal 32 A






[www.wago.com/2004-404](http://www.wago.com/2004-404)

N° art.: 2004-405

	Peigne de pontage; isolé; 5 raccords; Courant nominal 32 A	<a href="http://www.wago.com/2004-405">www.wago.com/2004-405</a>
	<b>N° art.: 2004-405/011-000</b> Contact de pontage en étoile; isolé; 3 pôles (1-3-5); IN = IN borne	<a href="http://www.wago.com/2004-405/011-000">www.wago.com/2004-405/011-000</a>
	<b>N° art.: 2004-406</b> Peigne de pontage; isolé; 6 raccords; Courant nominal 32 A	<a href="http://www.wago.com/2004-406">www.wago.com/2004-406</a>
	<b>N° art.: 2004-406/020-000</b> Contact de pontage sous forme de triangle; isolé; 1-2 3-4 5-6; IN = IN borne	<a href="http://www.wago.com/2004-406/020-000">www.wago.com/2004-406/020-000</a>
	<b>N° art.: 2004-407</b> Peigne de pontage; isolé; 7 raccords; Courant nominal 32 A	<a href="http://www.wago.com/2004-407">www.wago.com/2004-407</a>
	<b>N° art.: 2004-408</b> Peigne de pontage; isolé; 8 raccords; Courant nominal 32 A	<a href="http://www.wago.com/2004-408">www.wago.com/2004-408</a>
	<b>N° art.: 2004-409</b> Peigne de pontage; isolé; 9 raccords; Courant nominal 32 A	<a href="http://www.wago.com/2004-409">www.wago.com/2004-409</a>
	<b>N° art.: 2004-410</b> Peigne de pontage; isolé; 10 raccords; Courant nominal 32 A	<a href="http://www.wago.com/2004-410">www.wago.com/2004-410</a>
	<b>N° art.: 2004-433</b> Peigne de pontage; isolé; de 1 à 3; Courant nominal 32 A	<a href="http://www.wago.com/2004-433">www.wago.com/2004-433</a>
	<b>N° art.: 2004-434</b> Peigne de pontage; isolé; de 1 à 4; Courant nominal 32 A	<a href="http://www.wago.com/2004-434">www.wago.com/2004-434</a>
	<b>N° art.: 2004-435</b> Peigne de pontage; isolé; de 1 à 5; Courant nominal 32 A	<a href="http://www.wago.com/2004-435">www.wago.com/2004-435</a>
	<b>N° art.: 2004-436</b> Peigne de pontage; isolé; de 1 à 6; Courant nominal 32 A	<a href="http://www.wago.com/2004-436">www.wago.com/2004-436</a>
	<b>N° art.: 2004-437</b> Peigne de pontage; isolé; de 1 à 7; Courant nominal 32 A	<a href="http://www.wago.com/2004-437">www.wago.com/2004-437</a>
	<b>N° art.: 2004-438</b> Peigne de pontage; isolé; de 1 à 8; Courant nominal 32 A	<a href="http://www.wago.com/2004-438">www.wago.com/2004-438</a>
	<b>N° art.: 2004-439</b> Peigne de pontage; isolé; de 1 à 9; Courant nominal 32 A	<a href="http://www.wago.com/2004-439">www.wago.com/2004-439</a>
	<b>N° art.: 2004-440</b> Peigne de pontage; isolé; de 1 à 10; Courant nominal 32 A	<a href="http://www.wago.com/2004-440">www.wago.com/2004-440</a>
	<b>N° art.: 2016-499</b> Contact de pontage réducteur; isolé; de 16/10 mm <sup>2</sup> à 10/6/4/2,5 mm <sup>2</sup> ; Courant nominal 57 A	<a href="http://www.wago.com/2016-499">www.wago.com/2016-499</a>
	<b>N° art.: 210-103</b> Chaîne de pontage en fil; isolé; 50 raccords	<a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>
	<b>N° art.: 210-123</b> Chaîne de pontage en fil; isolé; 50 raccords	<a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>



## ferrule

	<b>N° art.: 216-262</b> Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	<a href="http://www.wago.com/216-262">www.wago.com/216-262</a>
	<b>N° art.: 216-263</b> Embout d'extrémité; embout pour 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	<a href="http://www.wago.com/216-263">www.wago.com/216-263</a>
	<b>N° art.: 216-264</b> Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	<a href="http://www.wago.com/216-264">www.wago.com/216-264</a>
	<b>N° art.: 216-266</b> Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	<a href="http://www.wago.com/216-266">www.wago.com/216-266</a>
	<b>N° art.: 216-267</b> Embout d'extrémité; embout pour 4 mm <sup>2</sup> / AWG 12; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	<a href="http://www.wago.com/216-267">www.wago.com/216-267</a>

## Carrier rail

	<b>N° art.: 210-112</b> Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 25 mm; pas des trous 36 mm	<a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a>
	<b>N° art.: 210-113</b> Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a>
	<b>N° art.: 210-114</b> Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a>
	<b>N° art.: 210-115</b> Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 18 mm; pas des trous 25 mm	<a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a>
	<b>N° art.: 210-118</b> Rail acier; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a>
	<b>N° art.: 210-196</b> Rail aluminium; 35 x 8,2; épaisseur 1,6 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a>
	<b>N° art.: 210-197</b> Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a>
	<b>N° art.: 210-198</b> Rail en cuivre; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a>

## Téléchargements

## Documentation

## Bid Text

2204-1207

Aug 15, 2018

DOCX  
14,9 kB

Téléchargement



## smartDATA

### CAD data

3D Download 2204-1207

URL

Téléchargement

---

Sous réserve de modifications.