

Armoire standard 8MF2 H x l x p = 1 800 x 900 x 600 implantation:
série ventilé, monté, soudé IP30



Figure à titre d'exemple

Version	
Nom de marque produit	SIVACON
Désignation du produit	armoire système standard
Type d'installation	montage modulaire
Exécution de la surface	revêtu par poudre
Version du produit / version CEM	Non
Exécution de l'armoire de distribution / Version PC	Non
Exécution de l'armoire de distribution / Version pupitre	Non
Classe de protection	
Indice de protection IP	IP30
Qualification pour montage	
• pour mesures en pouces	10 pouces, 17 pouces, 19 pouces, 21 pouces, 23 pouces, 24 pouces
• pour mesures métriques	M8
Compatibilité d'utilisation / pour utilisation en extérieur	Non

Apparence	
Référence de couleur RAL	RAL 7032
Couleur	gris silex
Constituant du produit	
• Cadre amovible	Non
• Porte avec grille d'aération	Oui
• Plaque de montage	Non
• Porte arrière	Non
• Toit incliné	Non
• Porte transparente	Non
• Plaque de montage à profondeur réglable	Non
Nombre de serrures	1
Nombre de portes	1
Conception mécanique	
Hauteur	1 800 mm
Largeur	900 mm
Profondeur	600 mm
Nombre d'unités modulaires de hauteur / pour hauteur d'encastrement	34
Mode de fixation	à la verticale
Mode de fixation / Montage 19"	Oui
Poids net	110 kg
Matériau	acier
Certificats	
Désignation du matériel	
• selon EN 61346-2	U
General Product Approval	other
Miscellaneous	



Autres informations	
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)	
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	
Industry Mall (système de commande en ligne)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MF2896-3RB	
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MF2896-3RB	
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)	
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2896-3RB	
CAx-Online-Generator	
http://www.siemens.com/cax	

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>