

Données de commande

6SL3202-0AE23-8CA0



Image semblable

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques assignées

Tension assignée 380,00 ... 480,00 V

Courant assigné 39,00 A

Puissance dissipée 0,110 kW

Caractéristiques techniques

Largeur 257,0 mm (10,12 in)

Hauteur 235,0 mm (9,25 in)

Profondeur 114,7 mm (4,52 in)

Indice de protection IP20 / UL open type

Poids net 11,20 kg (24,69 lb)

Raccordements

Raccordement d'énergie moteur

Exécution bornes à vis

Sections raccordables 16,00 mm²

Borne PE

Exécution Goujons M5