

Données de commande

6SL3203-0BE21-8BA0



Image semblable

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

### Caractéristiques assignées

#### Entrée

Nombre de phases	3 CA
Tension réseau	380 ... 480 V

#### Sortie

Courant assigné	23,5 A
-----------------	--------

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Largeur	100,0 mm
Hauteur	297,0 mm
Profondeur	85,0 mm
Indice de protection	IP20 / UL open type
Poids net	4,0 kg

### Raccordements

#### Côté réseau

Exécution	borne à vis
Sections raccordables	2,5 ... 6,0 mm <sup>2</sup>

#### Côté charge

Exécution	câble blindé
Sections raccordables	4,00 mm <sup>2</sup>
Longueur de câble	0,50 m

#### Borne PE

Exécution	Sur l'enveloppe par goujons M5
-----------	--------------------------------