

Données de commande

6SL3203-0BE23-8BA0



Image semblable

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques assignées

Entrée

Nombre de phases	3 CA
Tension réseau	380 ... 480 V

Sortie

Courant assigné	49,4 A
-----------------	--------

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	140,0 mm
Hauteur	359,0 mm
Profondeur	95,0 mm
Indice de protection	IP20 / UL open type
Poids net	7,3 kg

Raccordements

Côté réseau

Exécution	borne à vis
Sections raccordables	6,0 ... 16,0 mm ²

Côté charge

Exécution	câble blindé
Sections raccordables	10,00 mm ²
Longueur de câble	0,54 m

Borne PE

Exécution	Sur l'enveloppe par goujons M6
-----------	--------------------------------