



Image semblable

Données de commande **6SL3203-0CD23-5AA0**

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques assignées

Entrée

| | |
|------------------|---------------|
| Nombre de phases | 3 CA |
| Tension réseau | 380 ... 480 V |

Sortie

| | |
|-----------------|--------|
| Courant assigné | 33,0 A |
|-----------------|--------|

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------------------|---------------------|
| Largeur | 189,0 mm (7,4 in) |
| Hauteur | 336,0 mm (13,2 in) |
| Profondeur | 50,0 mm (2,0 in) |
| Indice de protection | IP20 / UL open type |
| Poids net | 6,4 kg (14,1 lb) |

Raccordements

Côté réseau

| | |
|-----------|-------------|
| Exécution | borne à vis |
|-----------|-------------|

Côté charge

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Exécution | ligne |
| Sections raccordables | 2,50 mm ² (14 AWG) |
| Longueur de câble | 0,49 m (1,61 ft) |

Borne PE

| | |
|-----------|------------|
| Exécution | Goujons M5 |
|-----------|------------|

Normes

| | |
|-----------------------|-------|
| Conformité aux normes | cURus |
|-----------------------|-------|