

Données de commande

6SL3203-0CE21-8AA0



Image semblable

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

### Caractéristiques assignées

#### Entrée

Nombre de phases	3 CA
Tension réseau	380 ... 480 V

#### Sortie

Courant assigné	22,3 A
-----------------	--------

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Largeur	125,0 mm (4,9 in)
Hauteur	145,0 mm (5,7 in)
Profondeur	91,0 mm (3,6 in)
Indice de protection	IP20 / UL open type
Poids net	3,0 kg (6,5 lb)

### Raccordements

#### Côté réseau

Exécution	borne à vis
-----------	-------------

#### Côté charge

Exécution	bornes à vis
Sections raccordables	10,00 mm <sup>2</sup> (8 AWG)

#### Borne PE

Exécution	M5 x 10, rondelle plate, rondelle élastique
-----------	---

### Normes

Conformité aux normes	cURus
-----------------------	-------