



Image semblable

Données de commande

6SL3203-0CE23-8AA0

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques assignées

Entrée

Nombre de phases	3 CA
Tension réseau	380 ... 480 V

Sortie

Courant assigné	47,0 A
-----------------	--------

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	190,0 mm (7,5 in)
Hauteur	220,0 mm (8,7 in)
Profondeur	91,0 mm (3,6 in)
Indice de protection	IP20 / UL open type
Poids net	7,8 kg (17,2 lb)

Raccordements

Côté réseau

Exécution	borne à vis
-----------	-------------

Côté charge

Exécution	bornes à vis
Sections raccordables	16,00 mm ² (6 AWG)

Borne PE

Exécution	M5 x 10, rondelle plate, rondelle élastique
-----------	---------------------------------------------

Normes

Conformité aux normes	cURus
-----------------------	-------