

SENTRON, Support pour fusible cylindrique, 10x38 mm, 2 points, In : 32 A, CA non : 690 V CC, Signalisation par LED



Version	
Nom de marque produit	SENTRON
Désignation du produit	Supports pour fusibles cylindriques
Version du produit	LED de signalisation
Caractéristiques techniques générales	
Nombre de pôles	2
Taille du cartouche-fusible	10x38 mm
Tension d'alimentation	
Courant / pour CA / Valeur assignée	32 A
Tension d'emploi	690 V
• pour CA / Valeur assignée	
Indice de protection IP	IP20
Conception mécanique	
Hauteur	81 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	64 mm
Poids net	136 g

## Certificats

Désignation du matériel

- selon EN 61346-2
- selon CEI 81346-2:2009

F

Contrôleur

General Product Approval

Declaration of Conformity



UR



EG-Konf.

## Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NW7024>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NW7024>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7024](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7024)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>





