

Données de commande

6SE6400-3CC00-2AD3



Image semblable

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques assignées

Entrée

Nombre de phases	3 CA
Tension réseau	200 ... 480 V

Sortie

Courant assigné	1,9 A
-----------------	-------

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	75,5 mm (3,0 in)
Hauteur	200,0 mm (7,9 in)
Profondeur	50,0 mm (2,0 in)
Indice de protection	IP20 / UL open type
Poids net	1,3 kg (2,9 lb)

Raccordements

Côté réseau

Exécution	borne à vis
Sections raccordables	1,00 ... 2,50 mm ² (18 ... 14 AWG)

Côté charge

Exécution	Pigtail
Sections raccordables	1,50 mm ² (16 AWG)
Longueur de câble	0,37 m (1,21 ft)

Borne PE

Exécution	Goujon M5
-----------	-----------

Normes

Conformité aux normes	cURus
-----------------------	-------