

Données de commande

6SE6400-3CC01-0AB3



Image semblable

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

### Caractéristiques assignées

#### Entrée

Nombre de phases	1 CA
Tension réseau	200 ... 240 V

#### Sortie

Courant assigné	8,1 A
-----------------	-------

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Largeur	75,5 mm (3,0 in)
Hauteur	200,0 mm (7,9 in)
Profondeur	50,0 mm (2,0 in)
Indice de protection	IP20 / UL open type
Poids net	1,3 kg (2,9 lb)

### Raccordements

#### Côté réseau

Exécution	borne à vis
Sections raccordables	1,00 ... 2,50 mm <sup>2</sup> (18 ... 14 AWG)

#### Côté charge

Exécution	Pigtail
Sections raccordables	1,50 mm <sup>2</sup> (16 AWG)
Longueur de câble	0,39 m (1,28 ft)

#### Borne PE

Exécution	Goujon M5
-----------	-----------

### Normes

Conformité aux normes	cURus
-----------------------	-------