

Données de commande

6SE6400-3CC03-5CB3



Image semblable

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques assignées

Entrée

Nombre de phases	1 CA
Tension réseau	200 ... 240 V

Sortie

Courant assigné	29,5 A
-----------------	--------

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	185,0 mm (7,3 in)
Hauteur	245,0 mm (9,7 in)
Profondeur	50,0 mm (2,0 in)
Indice de protection	IP20 / UL open type
Poids net	3,0 kg (6,7 lb)

Raccordements

Côté réseau

Exécution	borne à vis
Sections raccordables	2,50 ... 10,00 mm ² (14 ... 8 AWG)

Côté charge

Exécution	Pigtail
Sections raccordables	8,00 mm ² (10 AWG)
Longueur de câble	0,49 m (1,61 ft)

Borne PE

Exécution	Goujon M5
-----------	-----------

Normes

Conformité aux normes	cURus
-----------------------	-------