



Image semblable

Données de commande

6SE6400-3CC11-2FD0

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques assignées

Entrée

Nombre de phases	3 CA
Tension réseau	380 ... 600 V

Sortie

Courant assigné	151,0 A
-----------------	---------

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	240,0 mm (9,4 in)
Hauteur	228,0 mm (9,0 in)
Profondeur	141,0 mm (5,5 in)
Indice de protection	IP20 / UL open type
Poids net	25,0 kg (55,1 lb)

Raccordements

Côté réseau

Exécution	Connecteur plat pour cosse M10
-----------	--------------------------------

Côté charge

Exécution	Connecteur plat pour cosse M10
-----------	--------------------------------

Borne PE

Exécution	Goujons M8
-----------	------------

Normes

Conformité aux normes	cURus
-----------------------	-------