

Données de commande

6SE6400-3TC00-4AD2



Image semblable

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques assignées

Tension assignée 380,00 ... 480,00 V

Courant assigné 4,00 A

Puissance dissipée 0,005 kW

Caractéristiques techniques

Largeur 75,5 mm (2,97 in)

Hauteur 200,0 mm (7,87 in)

Profondeur 110,0 mm (4,33 in)

Indice de protection IP20 / UL open type

Poids net 1,90 kg (4,19 lb)

Raccordements

Raccordement d'énergie Power Module

Exécution Pigtail

Longueur 0,35 m

Raccordement d'énergie moteur

Exécution bornes à vis

Sections raccordables 2,50 mm²

Longueur des câbles moteur, max.

3 ph. 380 V -10 % ... 400 V

Blindé 150 m

Non blindé 225 m

3 ph. 401 V ... 480 V +10 %

Blindé 100 m

Non blindé 150 m

Borne PE

Exécution Goujon M5