

Données de commande

6SE6400-3TC14-5FD0




Image semblable

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques assignées

Tension assignée 380,00 ... 480,00 V

Courant assigné 178,00 A

Puissance dissipée 0,469 kW

Caractéristiques techniques

Largeur 357,0 mm (14,06 in)

Hauteur 321,0 mm (12,64 in)

Profondeur 221,0 mm (8,70 in)

Indice de protection IP00

Poids net 56,80 kg (125,22 lb)

Raccordements

Raccordement d'énergie Power Module

Exécution raccordement plat pour cosse M8

Raccordement d'énergie moteur

Exécution Connecteur plat pour cosse M8

Longueur des câbles moteur, max.

3 ph. 380 V -10 % ... 400 V

Blindé 200 m

Non blindé 300 m

3 ph. 401 V ... 480 V +10 %

Blindé 200 m

Non blindé 300 m

Borne PE

Exécution Vis M8