

Données de commande

6SE6400-3TD00-4AD0



Image semblable

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques assignées

Nombre de phases	3 CA
Tension réseau	380 ... 480 V
Courant assigné	4,5 A

Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP20 / UL open type
Poids net	5,20 kg
Largeur	110,0 mm
Hauteur	300,0 mm
Profondeur	75,5 mm

Raccordements

Raccordement d'énergie Power Module

Exécution	Pigtail
-----------	---------

Raccordement d'énergie moteur

Exécution	bornes à vis
-----------	--------------

Sections raccordables	2,50 mm ²
-----------------------	----------------------

Longueur des câbles moteur, max.

Blindé	200 m
--------	-------

Non blindé	300 m
------------	-------

Borne PE

Exécution	Goujon M5
-----------	-----------

Normes

Conformité aux normes	cURus
-----------------------	-------