



Image semblable

Données de commande

6SE6400-4BC05-0AA0

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques assignées

Tension de circuit intermédiaire, max. CC 450,0 V

Puissance assignée Pdb 0,050 kW

Puissance assignée max. 1,00 kW

Caract. tech. générales

Résistance 180 Ω

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP20 / UL open type

Poids net 1,00 kg (2,20 lb)

Largeur 72,0 mm (2,83 in)

Hauteur 230,0 mm (9,06 in)

Profondeur 43,5 mm (1,71 in)

Raccordements

Raccordement d'énergie

Exécution pigtail

Longueur 0,55 m

Borne PE

Exécution pigtail

Exécution sur le boîtier goujon M4

Interrupteur thermostatique

Exécution Contact NF

Sections raccordables 2,50 mm²