

ALPHA 630, Armoire au sol, avec flanc ouvert, IP55, classe de protection 1, H: 1 950 mm, L: 1050mm, P: 320 mm, RAL 7035



Version	
Nom de marque produit	ALPHA 630
Désignation du produit	Armoire au sol
Version du produit	avec paroi latérale ouverte
Traitement de surface	peint par poudrage
Classe de protection	
Indice de protection IP	IP55
Compatibilité d'interaction / Protection contre la foudre	Oui
Compatibilité d'utilisation / pour utilisation en extérieur	Non
Apparence	
Référence de couleur RAL	RAL 7035
Constituant du produit	
• Entrée de câble	Oui
• Plaque de montage	Non
Extension produit / en option / Montage juxtaposé	Oui
Conception mécanique	

Hauteur	1 950 mm
Largeur	1 050 mm
Profondeur	320 mm
Profondeur	320 mm
Poids net	66 kg
Matériau / du boîtier	acier

Certificats

Désignation du matériel

- selon EN 61346-2
- selon CEI 81346-2:2009

U

UC

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8GK1323-8KP44>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8GK1323-8KP44>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1323-8KP44

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



