

SITOR- Cartouche fusible cylindrique, 22x127mm, 20A, gS, Un AC: 1500V, Un CC: 1000V



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Cartouche fusible cylindrique SITOR
Caractéristiques techniques générales	
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	gS
Taille de la cartouche fusible	22x127 mm
Type de tension	AC
Courant / pour CA / Valeur assignée	20 A
Tension d'alimentation / pour CC	1 000 V
Tension d'emploi / Valeur assignée	1 500 V
Circuit principal	
Courant d'emploi / Valeur nominale	20 A
Détails sur le produit	
Constituant du produit / Détecteur de choc	Non
Position de montage	Indifférent, de préférence vertical
Poids net	96 g
Certificats	

Désignation du matériel

- selon EN 61346-2
- selon CEI 81346-2:2009

F
Contrôleur

General Product Approval

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NC2320-0MK>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NC2320-0MK>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2320-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



