

Porte-fusible SENTRON, classe CC, 2 pôles, In : 30A, Un CA : 600V, respecter les règles d'installation nationales en vigueur !



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Porte-fusible
Caractéristiques techniques générales	
Nombre de pôles	2
Taille du cartouche-fusible	Classe CC
Tension d'alimentation	
Courant / pour CA / Valeur assignée	30 A
Tension d'emploi	600 V
• pour CA / Valeur assignée	
Indice de protection IP	IP20
Conception mécanique	
Hauteur	85 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	65 mm
Poids net	105 g
Certificats	

Désignation du matériel

- selon EN 61346-2
- selon CEI 81346-2:2009

F

Contrôleur

General Product Approval

Declaration of Conformity



CSA



UL



UR



EG-Konf.

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NW7523-0HG>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NW7523-0HG>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7523-0HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



I2Y1_00190

