



Image semblable

Données de commande **6SE6400-4BD21-2DA0**

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques assignées

Tension de circuit intermédiaire, max. CC 900,0 V

Puissance assignée Pdb 1,200 kW

Puissance assignée max. 24,00 kW

Caract. tech. générales

Résistance 27 Ω

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP20 / UL open type

Poids net 7,40 kg (16,31 lb)

Largeur 270,0 mm (10,63 in)

Hauteur 515,0 mm (20,28 in)

Profondeur 175,0 mm (6,89 in)

Raccordements

Raccordement d'énergie

Exécution Goujons M6

Sections raccordables 6,00 mm²

Borne PE

Exécution Goujons M6

Exécution sur le boîtier Goujons M6

Interrupteur thermostatique

Exécution Contact NF

Sections raccordables 2,50 mm²