

Cartouche fusible SITOR, avec contacts à couteau, NH000, In: 10 A, gR, Un AC: 690V, Un CC: 440V, indicateur frontal



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Cartouche fusible SITOR
Version du produit	avec contacts à couteaux
Type de l'indicateur	indicateur frontal
Type du contact	avec languettes de vissage, argenté
Type de la cartouche-fusible	SITOR, forme NH

Caractéristiques techniques générales	
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH000
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	gR

Tension d'alimentation	
Type de tension	AC/DC
Courant / pour CA / Valeur assignée	10 A
Tension d'alimentation	
• pour CA / Valeur assignée	690 V
• pour CC	440 V

Détails sur le produit	
Description du produit	pas de détrompage de taille

Conception mécanique

Position de montage indifférent, de préférence vertical

Conditions environnementales

Température ambiante -20 ... +50 °C

Catégorie d'environnement -20 à +50 avec 95% d'humidité relative

Certificats

Désignation du matériel

- selon EN 61346-2
- selon CEI 81346-2:2009

F
Contrôleur

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NE8812-0MK>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NE8812-0MK>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8812-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Typ	Maße							
	A	B	D	H	J	K	M	L
3NE88...0MK	53	21	51,5	15	43	6	35	78,5
3NE82...0MK	62,5	44	70,5	20	53	6	40	135
3NE83...0MK	68	50	70,5	25	61	6	45	150