

Socle pour fusibles NH taille 2L 400A 1000V pour installations photovoltaïques



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Système de fusibles NH
Type de filetage / de la vis de raccordement	M10
Version du produit	Socles NH 3NH
Caractéristiques techniques générales	
Nombre de pôles	1
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH2L
Tension d'alimentation	
Courant / pour CA / Valeur assignée	400 A
Tension d'alimentation	1 000 V
• pour CC	
Électricité	
courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 40 Cel	368 A
Détails sur le produit	
Constituant du produit / Dispositif de rabattage	Oui

Pouvoir de coupure courant de court-circuit limite (Icu)	
<ul style="list-style-type: none"> • pour CC / Valeur assignée 	25 kA

Liens

Couple de serrage / pour bornes a vis	20 N·m
Type du raccordement électrique	pour montage sur plaque de montage
<ul style="list-style-type: none"> • pour circuit principal 	bornes à plage

Conception mécanique

Hauteur	326 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	144 mm
Mode de fixation	montage fixe
Mode de fixation	
<ul style="list-style-type: none"> • Montage chevauchant 	Non
Poids net	1 724 g

Certificats

Désignation du matériel	
<ul style="list-style-type: none"> • selon EN 61346-2 • selon CEI 81346-2:2009 	F Contrôleur

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NH7360-4>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NH7360-4>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7360-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Baugröße	Maße a1 mm	a2	b	c	d	e	f	g
1	71,3	71,3	266	230	67	124	316,4	317,7
1L	71	75	308	270	73	130	362	313
2L	79	83	326	296	87	144	390	336
3L	93	97	341	311	101	158	418	360
1XL	71	76	325	289	73	124	380	332
2XL	79	83	341	311	87	144	410	354