






Cartouche fusible à couteaux NH, NH0, In : 40 A, fonte grise Un CA : 500 V, indicateur frontal, poignées de transport sous tension



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Cartouche fusible NH
Version du produit	avec contacts à couteaux
Type de l'indicateur	Indicateur frontal
Type du contact	anticorrosion, argenté
Type de la cartouche-fusible	Cartouche fusible NH
Caractéristiques techniques générales	
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH0
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	gG
disjoncteur / Type de base	3NA3
Type de montage	Languettes d'accrochage conductrices
Type de tension	AC
Courant / pour CA / Valeur assignée	40 A
Tension d'alimentation	500 V
• pour CA / Valeur assignée	
Classe de protection	
Indice de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés

Capacité de commutation					
Pouvoir de coupure courant					
<ul style="list-style-type: none"> • pour CC / selon CEI 60947-2 / Valeur assignée • selon CEI 60947-2 / Valeur assignée 	25 kA 120 kA				
Dissipation					
Puissance dissipée [W]	3,4 W				
Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	3,4 W				
Électricité					
courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 40 Cel	38 A				
Caractéristique de limitation du courant n° / Energie passante	DE_3NA_0_500_gG_40				
Conception mécanique					
Largeur					
<ul style="list-style-type: none"> • du boîtier 	30 mm				
Position de montage	indifférent, de préférence vertical				
Poids net	252 g				
Conditions environnementales					
Température ambiante	-5 ... +40 °C				
<ul style="list-style-type: none"> • à l'entreposage 	Humidité de 90 % pour 20 °C				
Catégorie d'environnement	-20 à +50 avec ...ité relative				
Certificats					
Désignation du matériel					
<ul style="list-style-type: none"> • selon EN 61346-2 • selon CEI 81346-2:2009 	F Contrôleur				
General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates	
				Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report
CSA	KEMA	VDE	EG-Konf.		
Test Certificates	Shipping Approval	other			
Miscellaneous		Environmental Confirmations	Miscellaneous		
	GL				
Autres informations					

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NA3017>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NA3017>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3017

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



1

-F1



2

