

Données de commande

6SE6400-3TC15-4FD0




Image semblable

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques assignées

Tension assignée 200,00 ... 480,00 V

Courant assigné 178,00 A

Puissance dissipée 0,245 kW

Caractéristiques techniques

Largeur 270,0 mm (10,63 in)

Hauteur 248,0 mm (9,76 in)

Profondeur 188,0 mm (7,40 in)

Indice de protection IP00

Poids net 24,00 kg (52,91 lb)

Raccordements

Raccordement d'énergie Power Module

Exécution raccordement plat pour cosse M8

Raccordement d'énergie moteur

Exécution Connecteur plat pour cosse M8

Longueur des câbles moteur, max.

3 ph. 380 V -10 % ... 400 V

Blindé 200 m

Non blindé 300 m

3 ph. 401 V ... 480 V +10 %

Blindé 200 m

Non blindé 300 m

Borne PE

Exécution Vis M6