

Cartouche fusible à couteaux NH, NH000, In: 80A, aM, Un AC: 500V, indicateur frontal, poignées (de transport) sous tension



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Cartouche fusible NH
Version du produit	avec contacts à couteaux
Type de l'indicateur	Indicateur frontal
Type du contact	anticorrosion, argenté
Type de la cartouche-fusible	Cartouche fusible NH

Caractéristiques techniques générales	
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH000
disjoncteur / Type de base	3ND
Type de montage	Languettes d'accrochage conductrices
Type de tension	AC
Courant / pour CA / Valeur assignée	80 A
Tension d'alimentation	
<ul style="list-style-type: none"> <li>pour CA / Valeur assignée</li> </ul>	500 V

Classe de protection	
Indice de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés

Capacité de commutation	
-------------------------	--

Pouvoir de coupure courant	
<ul style="list-style-type: none"> <li>selon CEI 60947-2 / Valeur assignée</li> </ul>	120 kA

### Dissipation

Puissance dissipée [W]	4,5 W
Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	4,5 W

### Électricité

courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 40 Cel	76 A
--	------

### Conception mécanique

Largeur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>du boîtier</li> </ul>	21 mm
Position de montage	indifférent, de préférence vertical
Poids net	123 g

### Conditions environnementales

Température ambiante	-5 ... +40 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>à l'entreposage</li> </ul>	Humidité de 90 % pour 20 °C
Catégorie d'environnement	-20 à +50 avec ...ité relative

### Certificats

Désignation du matériel	
<ul style="list-style-type: none"> <li>selon EN 61346-2</li> <li>selon CEI 81346-2:2009</li> </ul>	F Contrôleur

<b>Declaration of Con- formity</b>	<b>Test Certificates</b>	<b>other</b>
--	--------------------------	--------------



EG-Konf.

[Type Test  
Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Environmental Confirma-  
tions](#)

### Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3ND1824>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3ND1824>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3ND1824](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND1824)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



1

-F1



2

