

Données de commande

6SL3202-0AE18-8CA0



Image semblable

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

### Caractéristiques assignées

Tension assignée 380,00 ... 480,00 V

Courant assigné 9,00 A

Puissance dissipée 0,080 kW

### Caractéristiques techniques

Largeur 207,0 mm (8,15 in)

Hauteur 180,0 mm (7,09 in)

Profondeur 72,5 mm (2,85 in)

Indice de protection IP20 / UL open type

Poids net 3,90 kg (8,60 lb)

### Raccordements

#### Raccordement d'énergie moteur

Exécution bornes à vis

Sections raccordables 4,00 mm<sup>2</sup>

#### Borne PE

Exécution Goujons M4