

Données de commande

6SE6400-3TC08-0ED0




Image semblable

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques assignées

Tension assignée 200,00 ... 480,00 V

Courant assigné 104,00 A

Puissance dissipée 0,170 kW

Caractéristiques techniques

Largeur 225,0 mm (8,86 in)

Hauteur 210,0 mm (8,27 in)

Profondeur 140,0 mm (5,51 in)

Indice de protection IP00

Poids net 12,10 kg (26,68 lb)

Raccordements

Raccordement d'énergie Power Module

Exécution raccordement plat pour cosse M6

Raccordement d'énergie moteur

Exécution Connecteur plat pour cosse M6

Longueur des câbles moteur, max.

3 ph. 380 V -10 % ... 400 V

Blindé 200 m

Non blindé 300 m

3 ph. 401 V ... 480 V +10 %

Blindé 200 m

Non blindé 300 m

Borne PE

Exécution Vis M6