

climatiseur Structure de toit Puissance de refroidissement 410W
230V CA RAL7035 259 x 264 x 486 mm (l x H x P) Circuit interne
IP54 Circuit externe IP 34

Version

Nom de marque produit	SIVACON
Désignation du produit	Refroidisseur
Version du produit	Montage sur toit
Type de la régulation de température	Thermostat électronique
Exécution de l'appareil refroidisseur d'armoire de distribution	Air/air

Caractéristiques techniques générales

Niveau de bruit pondéré A / max.	60 dB
Pression d'emploi / max. admissible	25 bar
Température	
<ul style="list-style-type: none"> du circuit de refroidissement interne du circuit de refroidissement extérieur / min. 	20 ... 46 °C 20 °C
Type de tension / de la tension d'emploi	AC
Tension d'emploi	
<ul style="list-style-type: none"> pour CA / pour 50 Hz / Valeur assignée / max. pour CA / pour 60 Hz / Valeur assignée / max. 	230 V 230 V

Électricité

Courant de démarrage	4 A
----------------------	-----

Circuit principal

Courant d'emploi	
<ul style="list-style-type: none"> du cartouche-fusible / Valeur assignée pour moteur / Valeur nominale max. 	4 A 1,5 A

Apparence

Référence de couleur RAL	RAL 7035
--------------------------	----------

Détails sur le produit

Constituant du produit	
<ul style="list-style-type: none"> Chauffage thermostat 	Non Oui

Liens

Type du raccordement électrique	Connecteur 4 pôles
---------------------------------	--------------------

Conception mécanique

Hauteur	264 mm
Largeur	259 mm
Profondeur	486 mm
Lieu d'installation	montage sur toit
Poids net	18 kg
Matériau	acier
Température / du circuit de refroidissement extérieur	20 ... 55 °C

Certificats

Désignation du matériel

- selon EN 61346-2
- selon CEI 81346-2:2009

E

E

General Product Approval

Declaration of Conformity



Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5DE04>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MR6423-5DE04>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6423-5DE04

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>