

Données de commande

6SE6400-2FA00-6AD0



Image semblable

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

### Caractéristiques assignées

#### Entrée

Nombre de phases	3 CA
Tension réseau	200 ... 480 V

#### Sortie

Courant assigné	6,0 A
-----------------	-------

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Largeur	73,0 mm
Hauteur	200,0 mm
Profondeur	43,5 mm
Indice de protection	IP20 / UL open type
Poids net	0,5 kg

### Raccordements

#### Côté réseau

Exécution	borne à vis
Sections raccordables	1,0 ... 2,5 mm <sup>2</sup>

#### Côté charge

Exécution	Pigtail
Longueur de câble	0,46 m

#### Borne PE

Exécution	Goujon M4
-----------	-----------

### Normes

Conformité aux normes	CE / UL
-----------------------	---------